

## LIMITED 90-DAY WARRANTY

ACCO Brands USA LLC warrants to the original consumer purchaser for 90-days that this product will be free from original defects in materials or workmanship under normal use. Should this product fail to perform for either of the above reasons, ACCO Brands USA LLC, in its discretion, will repair or replace the defective product with an equivalent product at no charge to you, other than certain transportation charges. You are responsible for the costs of shipping the defective product to ACCO Brands USA LLC or its designated repair center.

This warranty also does not cover damage to the product due to abuse, misuse, neglect, accident, modification or damage during shipping.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY OF ACCO BRANDS USA LLC, AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ACCO BRANDS USA LLC BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

ACCO Brands USA LLC will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Contact ACCO Brands USA LLC using the telephone number below, with a model number/description of the product, description of the defect, proof of original purchase, and your name, address, and area code and telephone number.

## GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

ACCO Canada, Inc. offre au consommateur acheteur d'origine une garantie de 90 jours contre vices de matériaux et de fabrication de ce produit dans le cadre d'une utilisation normale. Au cas où la performance de ce produit se trouverait affectée pour l'une des deux raisons précitées ci-dessus, ACCO Canada, Inc., à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit défectueux par un produit équivalent gratuitement, à l'exclusion de certain frais de port qui demeureront à votre charge. Vous prendrez en charge les frais de port du produit défectueux lorsque vous l'enverrez à ACCO Canada, Inc. ou au centre de réparations désigné.

Cette garantie ne concerne pas les dommages résultant d'un mauvais traitement, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'accident, de modification ou de dégâts survenus lors de l'expédition.

CETTE GARANTIE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DE ACCO CANADA, INC., ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, Y COMPRIS CELLES CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET SON ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. DANS AUCUN CAS, ACCO BRANDS, INC. N'EST RESPONSABLE DE DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUEL QU'IL SOIT. Certains états ou provinces ne prescrivent pas à l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, auquel cas, la limitation ou exclusion citée ci-dessus ne s'appliquerait pas à vous. Cette garantie vous donne des droits précis, et vous êtes susceptibles

de bénéficier aussi d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

ACCO Canada, Inc. vous avisera de la procédure à suivre si vous avez recours à la garantie. Contactez ACCO Canada, Inc. au numéro de téléphone ci-dessous, en donnant le numéro du modèle du produit et sa description, la preuve d'achat d'origine, votre nom, adresse, indicatif régional et numéro de téléphone.

## GARANTÍA LIMITADA POR 90 DIAS

ACCO Mexicana S.A. de C.V. garantiza por 90 días al comprador consumidor original que este producto estará libre de defectos de origen de materiales o mano de obra en condiciones de uso normal. En caso de que este producto no funcione correctamente por cualquiera de las razones arriba citadas, ACCO Mexicana S.A. de C.V., a la sola discreción de la compañía, reparará o reemplazará el producto defectuoso por un producto equivalente sin cargo para usted, excepto ciertos cargos de transporte. Usted es responsable de pagar los costos de despacho del producto defectuoso a ACCO Mexicana S.A. de C.V. o a su centro de reparaciones designado.

Asimismo, esta garantía no cubre los daños del producto debidos a abuso, mal uso, negligencia, accidente, modificación o daños durante el transporte.

ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE ACCO MEXICANA S.A. DE C.V. Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. ACCO MEXICANA S.A. DE C.V. NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE LEGAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión precedente puede no ser aplicable a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según la estado.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. le informará el procedimiento a seguir para realizar los reclamos de garantía. Contacte a ACCO Mexicana S.A. de C.V. usando el número telefónico abajo indicado, con el número de modelo/descripción del producto, la descripción del defecto, el comprobante de compra original y su nombre, dirección, código de área y número telefónico.


swingline.com

ACCO Brands USA LLC  
300 Tower Parkway  
Lincolnshire, IL  
60069-3640  
in USA call:  
1 800 820 6220  
©2005 ACCO Brands USA LLC  
All rights reserved.  
Made in China

ACCO Canada Inc.  
5 Precidio Court  
Brampton Ontario  
L6S 6B7  
au Canada appelez le :  
1 800 268 3447  
Fabriquée en Chine

ACCO Mexicana S.A. de C.V.  
Av. Circuito Industrial Norte #6  
Parque Industrial Lerma  
52000 Lerma Edo de México  
en México llame al teléfono:  
01 800 759 68 25  
Hecho en China

## OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



## Commercial electric stapler model 06702


## Agrafeuse électrique Commercial modèle 06702

## Engrapadora eléctrica Comercial modelo 06702

Register your product online @ [www.swingline.com](http://www.swingline.com)

Enregistrez votre produit en ligne à [www.swingline.com](http://www.swingline.com)

Registre su producto por Internet en [www.swingline.com](http://www.swingline.com)



### Loading:

Turn knob "A" (1) counterclockwise (forward) and staple magazine (5) will open. Load staples into magazine and push back to original position. It will lock into place.

### Stapling:

Simply plug into any grounded 120V AC outlet. The stapler has a three-pronged grounded plug attached to the cord. Gently insert paper under staple head (4) against distance setting lever (3). The papers will be stapled automatically. For optimum performance, use Swingline® S.F.® 4® Premium Staples (35450).

### Adjusting Stapling Depth:


To change distance between edge of paper and staple, turn knob "B" (2) in either direction to achieve desired results. The stapling depth can be obtained by turning knob "B" clockwise until it stops. The stapler can be adjusted up to 1" in from the top edge of the paper.

### Jamming:

To clear a jam, be sure to unplug stapler first. Turn knob "A" (1) counterclockwise to open staple magazine (5). Grip staple head (4) with fingers and remove jammed staple. If the stapler jams, the mechanism will automatically reset itself.

### Caution:

- Do not touch the distance setting lever (3) unless power cord is unplugged.
- This unit to be used on 120V AC outlets only.
- Always unplug your stapler before cleaning or attempting to clear a staple jam.
- The stapling capacity has been designed to staple a maximum of 20 sheets of 20 lb. paper. Therefore, do not overload the machine.



### Chargement :

Tournez le bouton « A » dans le sens antihoraire (vers l'avant) pour ouvrir le magasin (5). Chargez les agrafes dans le magasin et repoussez-le à sa position initiale. Il est maintenant verrouillé en place.

### Agrafage :

Il suffit de brancher l'appareil dans une prise de contact de mise à la terre de 120 V C.A. Cette agrafeuse est munie d'une prise de mise à la terre à trois branches reliée à un cordon. Insérez délicatement le papier sous la tête de l'agrafeuse (4) jusqu'à ce qu'il s'appuie sur la marge d'agrafage réglable (3). Les feuilles seront automatiquement agrafées. Pour un rendement optimal, utilisez les Agrafes de qualité supérieure S.F.® 4® Swingline® (35450).

### Réglage de la profondeur de l'agrafage :


Pour modifier la distance entre le bord de la feuille et la position de l'agrafe, tournez le bouton « B » (2) dans un sens ou dans l'autre selon le résultat désiré. Pour obtenir la profondeur d'agrafage, tournez le bouton « B » dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'agrafeuse peut être réglée à une distance maximum de 2,5 cm du bord supérieur de la feuille.

### Blocage :

Avant de procéder au déblocage de l'agrafeuse, assurez-vous d'abord qu'elle est débranchée. Tournez le bouton « A » (1) dans le sens antihoraire pour ouvrir le magasin (5). Tenez la tête de l'agrafeuse (4) et retirez l'agrafe coincée. Lorsqu'il y a blocage, le mécanisme se remet automatiquement à zéro.

### Attention :

- Ne pas toucher à la marge d'agrafage réglable (3) lorsque le cordon est branché.
- Cet appareil ne peut être utilisé que sur une prise 120 V C.A.
- Toujours débrancher l'agrafeuse avant de la nettoyer ou de tenter un déblocage des agrafes.
- Cet appareil est conçu pour une capacité maximum de 20 feuilles de papier de 20 lb. Veillez à ne pas excéder cette limite.



### Carga:

Gire la perilla "A" (1) en sentido antihorario (hacia adelante) para abrir el depósito de grapas (5). Cargue las grapas en el depósito y presiónelo para volver a colocarlo en la posición original. Quedará trabado en su sitio.

### Engrapado:

Enchufe simplemente la unidad en un tomacorriente de 120 V CA con puesta a tierra. La brochadora cuenta con un enchufe con puesta a tierra de tres patas conectado al cordón de alimentación. Inserte delicadamente los papeles debajo del cabezal (4) contra la palanca de ajuste de distancia (3). La máquina los engrapará automáticamente. Para un óptimo rendimiento, use grapas de calidad superior Swingline® S.F.® 4® (35450).

### Ajuste de la profundidad de engrapado:

Para variar la distancia entre el borde del papel y la grapa, gire la perilla "B" (2) en el sentido apropiado para obtener los resultados deseados. La profundidad de engrapado se puede obtener girando la perilla "B" en sentido horario hasta que haga tope. La brochadora se puede ajustar a hasta 25 mm (1") desde el borde del papel.

### Atascamientos:

Para despejar un atascamiento, asegúrese de desenchufar primero la brochadora. Gire la perilla "A" (1) en sentido antihorario para abrir el depósito de grapas (5). Tome el cabezal (4) con los dedos y retire la grapa atascada. Si la brochadora se atasca, el mecanismo se reposicionará automáticamente.

### Precaución:

- No toque la palanca de ajuste de distancia (3) a menos que el cordón de alimentación esté desenchufado.
- Esta unidad se debe usar sólo en tomacorrientes de 120 V CA.
- Desenchufe siempre la brochadora antes de limpiarla o intentar despejar un atascamiento de grapas.
- La capacidad de diseño de la brochadora es de un máximo de 20 hojas de papel de 20 lb. Por lo tanto, no debe sobrecargar la máquina.

*Swingline*®