

**SQUARE D**12/05  
65013-005-98B**CLASS/CLASE/CLASSE**  
**9013****TYPE/TIPO/TYP**  
**FRG****Important:** Max. allowable pressure rating: **300 psi.****Importante:** Val. nom. máx. de presión permitida: **2 068 kPa (300 psi).****Important :** Pression nominale max. acceptable : **300 psi (2 068 kPa).****▲ CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION****EXCESSIVE PRESSURE**

- Do not exceed max. allowable pressure.
- Check switch operation after resetting.

**Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.**

**PRESIÓN EXCESIVA**


- No exceda la presión máxima permitida.
- Verifique el funcionamiento del interruptor después de restablecerlo.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.**


**PRESSION EXCESSIVE**

- Ne dépassez pas la pression max. acceptable.
- Vérifiez le fonctionnement du manostat après réarmement.

**Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.**

**Wiring Diagram / Diagrama de cableado / Schéma de câblage**Two-Pole Line /  
Línea de 2 polos /  
Ligne bipolaire

Load / Carga / Charge

Single-Pole Line /  
Línea de 1 polo /  
Ligne unipolaire


Load / Carga / Charge

## Adjustments / Ajustes / Réglages

Tapped holes for ground terminal screw /

Agujeros roscados para el tornillo  
de la terminal de tierra /

Trous taraudés pour la vis de la borne de m.à.l.t.



### Adjust in the proper sequence:

1. Turn nut #1 to the right to raise the low operating point.
2. Turn nut #2 to the right to raise the high operating point.

### Ajuste en la secuencia correcta:

1. Gire la tuerca no. 1 hacia la derecha para elevar el punto de funcionamiento bajo.
2. Gire la tuerca no. 2 hacia la derecha para elevar el punto de funcionamiento alto.

### Régler dans le bon ordre :

1. Tourner l'écrou n° 1 vers la droite pour élever le point de fonctionnement bas.
2. Tourner l'écrou n° 2 vers la droite pour élever le point de fonctionnement haut.

## Complete Contact Replacement Kits / Accesorios completos de repuesto para contactos / Kits complets de remplacement des contacts

Class / Clase / Classe	Type / Tipo / Type	Devices / Dispositivos / Dispositifs
9998 [1]	PC288	2-Pole / 2 polos / Bipolaire
	PC289	1-Pole (Except FRG 52-59) / 1 polo (excepto FRG 52-59) / Unipolaire (sauf FRG 52-59)
	PC291	FRG 52-59

[1] Includes new diaphragm / Incluye nuevo diafragma /  
Diaphragme neuf compris