

SET UP INSTRUCTIONS FOR DURAMAX EASEL

1. Standing behind the easel with it in the upright position, grasp the cross bar (A) of the support stand and PULL OUT and DOWN. (FIG. 1)
2. With one foot on the base of the extended support stand, and the other on the foot of the plastic base, grasp the sides of the easel board and PULL UP UNTIL IT IS IN THE FULL UP POSITION. (FIG. 2)
3. To securely lock the board in its full upright position, the top ends of the support leg assembly MUST BE PUSHED THROUGH THE HOLE IN THE BASE AND SNAPPED INTO PLACE. (FIG. 3)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE CHEVALET DURAMAX

1. Tenez-vous derrière le chevalet, saisissez la barre transversale (A) du pied EN TIRANT VERS LE BAS. (FIG. 1)
2. Placez un pied sur le support arrière et l'autre pied sur la base de plastique du chevalet, saisissez, à l'aide de vos deux mains, les côtés extérieurs du chevalet ET TIREZ VERS LE HAUT JUSQU'À CE QU'IL ATTEIGNE SA POSITION. (FIG. 2)
3. Pour solidifier la position du chevalet, vous devez pousser sur les deux extrémités en haut du support arrière dans les trous de la base de plastique afin de l'immobiliser. (FIG. 3)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL CABALLETE DURAMAX

1. Párese detrás del caballete con el mismo en posición vertical, tome el travesaño (A) del soporte y TIRE HACIA AFUERA Y ABAJO. (FIG. 1)
2. Coloque un pie en la base del soporte extendido y el otro en la pata de la base plástica, tome los costados del tablero del caballete y TIRE HACIA ARRIBA HASTA QUE ESTÉ EN POSICIÓN TOTALMENTE VERTICAL. (FIG. 2)
3. Para trabar el caballete con seguridad en su posición totalmente vertical, DEBE EMPUJAR los extremos superiores del conjunto de pata de soporte A TRAVÉS DEL ORIFICIO DE LA BASE Y CALZARLOS A PRESIÓN EN SU SITIO. (FIG. 3)

