

ENSEMBLE DE POMMES DE DOUCHE FIXE ET DOUCHE À MAIN
SUR GLISSIÈRE / SLIDE BAR MOUNTED HAND AND FIXED
SHOWER HEAD KIT


essentials^{style}

SYM015CP

par
by **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belanger-upt.com



Customer Service

Service à la clientèle

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Lundi ou vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960**

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or
paper towels. Use any cleaning agents
containing acid, polish, wax, alcohol,
ammonia, bleach, solvent or any other
corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


Rincer le robinet avec de l'eau claire
et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout
abrasifs, produits nettoyants contenant
de l'acide, agent polisseur, cires, alcool,
ammoniaque, eau de Javel, solvants ou
tout autres produits chimiques corrosifs.

IBSYM015CP_v171214

No	Description		Part Pièce
1	Coupling 3"	Manchon 3 pouce	FC0TH5005
2	Adapter kit	Ensemble d'adaptateur	FCKTS9036
3	Test cap with o-ring	Bouchon de test avec joint torique	N/A
4	Shower flange	Bride de douche	FCDEC3026
5	Shower arm	Bras de douche	FCDEC8001
6	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3023
7	O-rings	Joints toriques	FCORA1021
8	Hand shower	Douche à main	FCSPS2024
9	Flexible hose	Boyaux flexible	96179
10	Gasket kit	Ensemble de joints d'étanchéité	FCKTS9026
11	Diverter kit	Ensemble d'inverseur	FCCARD004
12	Diverter handle kit	Ensemble de la poignée de l'inverseur	FCKTS2090
13	Rubber washers (19 mm x 11 mm x 2.5 mm)	Rondelles de caoutchouc (19 mm x 11 mm x 2,5 mm)	FCWAA1007
14	Check-valve (15 mm)	Soupape anti-retour (15 mm)	FCVAL1001
15	Diverter anchoring kit	Ensemble d'ancrage de l'inverseur	FCKTS4023






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

SYM015CP



Installation steps - Étapes d'installation

CEILING PLAFOND

12" (305 mm)

ALLOW MIN 12 INCH (305 MM) BETWEEN SHOWER ELBOW AND THE BATHROOM CEILING.
PREVOIR UN MINIMUM DE 12 POUCES (305 MM) ENTRE LE BRAS DE DOUCHE ET LE PLAFOND DE SALLE DE BAINS.

1

24-7/8" (633 MM)

26-9/16" (675 MM MIN)

2

APPLY THREAD SEAL TAPE
APPLIQUER DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

3

ADJUSTMENT AJUSTEMENT

Finished wall mur fini

1-1/4" (31.5 mm) MAX
1/2" (12.7 mm) MIN

IF MAXIMUM IS EXCEEDED, YOU WILL NEED TO BUY A SHORTER ADAPTOR IF MINIMUM IS NOT MET, YOU WILL NEED TO BUY A LONGER ADAPTOR
SI MAXIMUM DÉPASSÉ, ACHETER UN ADAPTATEUR PLUS COURT SI MINIMUM NON ATTEINT, ACHETER UN ADAPTATEUR PLUS LONG

4

5

ON OUVERT

CHECK THAT THERE ARE NO LEAKS AROUND THE CONNECTION (INSIDE AND OUTSIDE THE WALL)
VÉRIFIER QU'IL N'Y AIT PAS DE FUITES AUX ABORDS DE LA CONNEXION (À L'EXTÉRIEURE ET L'INTÉRIEUR DU MUR)

OFF FERMÉ

REMOVE PLUG
RETIRER LE BOUCHON

6

7

8a

FOR COMPLETELY FLAT OR NON-POROUS SURFACE
POUR SURFACE ENTièrement LISSE ET NON POREUSE

OR OU

8b

FOR IRREGULAR OR POROUS SURFACE
POUR SURFACE IRRÉGULIÈRE OU POREUSE

OR OU

ALLOW TO DRY 24 HOURS BEFORE USE.
LAISSEZ SÉCHER 24 HEURES AVANT L'UTILISATION.

8c

FOR IRREGULAR OR POROUS SURFACE
POUR SURFACE IRRÉGULIÈRE OU POREUSE

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape / Ruban d'étanchéité pour joints filetés**

Included / Inclus

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.

CONNECTION ADVICE / CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

9

10

A

B

11

12

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belanger-upt.com