

Premium Quality Mobility Solutions

Solutions de mobilité de qualité supérieure

Heavy-Duty Casters: Mold-On Polyurethane on Polypropylene

Roulettes à usage robuste: polyuréthane moulé sur polypropylène



F22104



F22106



F22108



F22008

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

- Soft and cushioned non-marking ride / Roulement souple et en douceur qui ne marque pas les planchers
- Polyurethane tread molded on polypropylene hub / Bande de roulement en polyuréthane moulé sur jante de polypropylène
- Low starting effort, rolls easily / Faible effort de démarrage, roulement aisé
- Resists oil and chemical absorption / Résistante à l'absorption de produits chimiques et pétroliers
- Lubrication fitting for swivel raceway and wheel bearings / Chemin de roulement pivotant et roulement de roue dotés de graisseurs
- Heavy-duty fork and increased tread width contribute to added strength / Chape robuste et largeur de bande augmentée pour une solidité accrue

APPLICATIONS:

- Hard surface floors, such as hardwood, laminate, tile, ceramic / Plancher à surface dure, tel que bois franc, plancher flottant, tuiles, céramique
- Use under industrial, institutional and medical equipment / Utiliser pour équipements industriels, institutionnels et médicaux
- Performs well in extreme temperatures and wet conditions / Performent aussi bien par températures extrêmes et conditions humides

BULK SKU SKU VRAC	MOUNTING FIXATION	WHEEL DIAMETER DIAMÈTRE DE ROUE ▼	LOAD CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	PLATE SIZE DIMENSION DE LA PLAQUE	WEIGHT POIDS	FORK CHAPE
✓ F22104	Swivel / Pivot	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	3.7 lb / 1.68 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22004	Rigid / Fixe	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	2.9 lb / 1.32 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22105	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.3 lb / 1.95 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22005	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	3.34 lb / 1.51 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22106	Swivel / Pivot	6" / 150 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-17/32" / 191 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.5 lb / 2.04 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22006	Rigid / Fixe	6" / 150 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-17/32" / 191 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	3.7 lb / 1.68 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22108	Swivel / Pivot	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-1/2" / 241 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	5.6 lb / 2.54 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F22008	Rigid / Fixe	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-1/2" / 241 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.76 lb / 2.16 kg	Heavy-duty Usage robuste

✓ New in 2018 / Nouveauté 2018

Dimensions exact in metric, approximate in imperial. Technical information may change without prior notice / Dimensions exactes en métrique, approximatives en impérial. Les données techniques peuvent changer sans préavis.