

Premium Quality Mobility Solutions

Solutions de mobilité de qualité supérieure

General-Duty Casters: Grey Thermoplastic Rubber

Roulettes à usage général: caoutchouc thermoplastique gris



F24787



F24815



F24723



F24732

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

- Non-marking tread / Bande de roulement qui ne marque pas les planchers
- Improved load capacities / Capacités de charge améliorées
- Now available with Full Lock brake, which locks both the wheel and the swivel (except for threaded stem casters) / Maintenant offertes avec frein Full Lock, qui bloque la roue et le pivot (sauf pour roulettes à tige)
- Improved wheel material (now in TPR) / Matériau de roue de meilleure qualité (maintenant en CTP)
- Thread guards / Pare-fils de roue

APPLICATIONS:

- Hard surface floors, such as hardwood, laminate, tile, ceramic / Plancher à surface dure, tel que bois franc, plancher flottant, tuiles, céramique
- Fits in perfectly indoor, in the kitchen, living room, or in the office / Idéal à l'intérieur, dans la cuisine, le salon ou le bureau

BULK SKU SKU VRAC	MOUNTING FIXATION	WHEEL DIAMETER DIAMÈTRE DE ROUE ▼	LOAD CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE
* F24784	Swivel / Pivot	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	11/16" / 18 mm	2-13/16" / 71 mm
* F24785	Swivel + Full Lock brake / Pivot + frein Full Lock	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	11/16" / 18 mm	2-13/16" / 71 mm
* F24814	Rigid / Fixe	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	11/16" / 18 mm	2-3/4" / 70 mm
* F24786	Swivel / Pivot	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-15/16" / 100 mm
* F24787	Swivel + Full Lock brake / Pivot + frein Full Lock	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-15/16" / 100 mm
* F24815	Rigid / Fixe	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-15/16" / 100 mm

* Improved / Amélioré

BULK SKU SKU VRAC	MOUNTING FIXATION	BRAKE FREIN	WHEEL DIAMETER DIAMÈTRE DE ROUE ▼	LOAD CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE
✓ F24722	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✗	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	7/8" / 22 mm	2-9/16" / 65 mm
✓ F24723	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	Yes / Oui	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	7/8" / 22 mm	2-9/16" / 65 mm
✓ F24712	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✗	2-1/2" / 63.5 mm	110 lb / 50 kg	15/16" / 24 mm	3-7/32" / 82 mm
✓ F24713	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	Yes / Oui	2-1/2" / 63.5 mm	110 lb / 50 kg	15/16" / 24 mm	3-7/32" / 82 mm
✓ F24732	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✗	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	29/32" / 23 mm	3-11/16" / 94 mm
✓ F24733	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	Yes / Oui	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	29/32" / 23 mm	3-11/16" / 94 mm

✓ New in 2018 / Nouveauté 2018

* Stem not included
N'inclus pas la tige

Dimensions exact in metric, approximate in imperial. Technical information may change without prior notice / Dimensions exactes en métrique, approximatives en impérial. Les données techniques peuvent changer sans préavis.