

# FICHE TECHNIQUE LIGNE DE VIE AUTORÉTRACTABLE



N° du prod. : V8455277-5LE  
N° du mod. : SRL-54854-7.5LE



## DESCRIPTION

Ligne de vie autorétractable à double jambe à la pointe de la technologie, avec sangle dans un boîtier en aluminium durable. Approuvée pour utilisation dans des applications verticales et horizontales.

## CARACTÉRISTIQUES

**Matériau :** Sangle de 25 mm (1 po)

**Longueur :** 2,3 m (7,5 po)

**Nombre de travailleurs :** 1

**Poids :** 2,26 kg (5 lb)

**Capacité :** 136 kg (300 lb) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

**Température d'utilisation :** - 35° C à + 35° C

## POINTS D'ANCRAGE

Boîtier équipé d'un œil à émerillon avec goupille de connexion pour fixation sous l'anneau en D dorsal et crochets ouverts pivotants de verrouillage à double action sur la sangle de la ligne de vie pour connexion à un point d'ancrage.

## NORMES

**Satisfait ou excède :** CSA Z259.2.2-98 et ANSI Z359.14 Catégorie A Distance d'arrêt max. 6,10 m (24 po), force d'arrêt moyenne <6 kN (1 350 lb), force d'arrêt max. <8 kN (1 800 lb)

## COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS

Conçues pour être utilisées avec des composants ou sous-systèmes approuvés par PeakWorks (harnais de sécurité complets, supports d'ancrage, etc.) ou selon les instructions d'une personne qualifiée.

## AVERTISSEMENTS

Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.

## RANGEMENT

Rangez dans un endroit frais et sec, à distance des produits chimiques, de l'eau, des environnements corrosifs et des sources de chaleur ou d'étincelles.