



LOC	DIST	REVISIONS		
J	-	P	LTR	DESCRIPTION
		O		Released(FJ00-1640-00)
			DATE	DWN
			27OCT00	(K.T) KK




- 注 1. 旧型番
 JMI6LS-□□VAΔ
 極数 ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ————
 ソケットタイプ G: 金メッキ
- 一般公差 : ±0.2
 - 材質
 ハウジング : ガラス繊維入りPPS樹脂
 コンタクト : 銅下ハンダメッキまたは、ニッケル下地金メッキ付きパネ用リン青銅
 - 本製品の仕様は、製品仕様書 108-78036(旧: PS-1040)による。
 - キンク加工は、交互に全極行う。
 - 適合リード形状 : 幅0.35~0.55 厚さ0.4±0.03
 - ハウジング端部形状は、一部図示形状と異なる場合がある。
 - 本寸法は、ハウジング端部での寸法とする。



型番 CAT.NO.	旧型番 OLD CAT.NO.	型番 CAT.NO.	旧型番 OLD CAT.NO.
	JMI6LS-***BA*		JMI6LS-***AA*
1447228-5	JMI6LS-26BAT	1447228-3	JMI6LS-26AAT
1447228-4	JMI6LS-26BAG	1447228-2	JMI6LS-26AAG
1447228-1	JMI6LS-25BAT	9-1447227-8	JMI6LS-25AAT
9-1447227-9	JMI6LS-25BAG	9-1447227-2	JMI6LS-20AAT
9-1447227-7	JMI6LS-24BAT	8-1447227-8	JMI6LS-18AAT
9-1447227-6	JMI6LS-23BAT	8-1447227-6	JMI6LS-17AAT
9-1447227-5	JMI6LS-22BAT	8-1447227-1	JMI6LS-15AAT
9-1447227-4	JMI6LS-20BAT	8-1447227-0	JMI6LS-15AAG
9-1447227-3	JMI6LS-20BAG	7-1447227-8	JMI6LS-14AAT
9-1447227-1	JMI6LS-19BAT	7-1447227-7	JMI6LS-14AAG
9-1447227-0	JMI6LS-18BAT	7-1447227-4	JMI6LS-13AAT
8-1447227-9	JMI6LS-18BAG	7-1447227-1	JMI6LS-12AAT
8-1447227-7	JMI6LS-17BAT	6-1447227-9	JMI6LS-11AAT
8-1447227-5	JMI6LS-16BAT	6-1447227-6	JMI6LS-10AAT
8-1447227-4	JMI6LS-16BAG	6-1447227-5	JMI6LS-10AAG
8-1447227-3	JMI6LS-15BAT	6-1447227-2	JMI6LS-09AAT
8-1447227-2	JMI6LS-15BAG	5-1447227-9	JMI6LS-08AAT
7-1447227-9	JMI6LS-14BAT	5-1447227-6	JMI6LS-07AAT
7-1447227-6	JMI6LS-13BAT	5-1447227-5	JMI6LS-07AAG
7-1447227-5	JMI6LS-13BAG	5-1447227-2	JMI6LS-06AAT
7-1447227-3	JMI6LS-12BAT	4-1447227-9	JMI6LS-05AAT
7-1447227-2	JMI6LS-12BAG	4-1447227-8	JMI6LS-05AAG
7-1447227-0	JMI6LS-11BAT	4-1447227-5	JMI6LS-04AAT
6-1447227-8	JMI6LS-10BAT	4-1447227-2	JMI6LS-03AAT
6-1447227-7	JMI6LS-10BAG	4-1447227-1	JMI6LS-03AAG
6-1447227-4	JMI6LS-09BAT	3-1447227-7	JMI6LS-02AAT
6-1447227-3	JMI6LS-09BAG		
6-1447227-1	JMI6LS-08BAT		
6-1447227-0	JMI6LS-08BAG		
5-1447227-8	JMI6LS-07BAT		
5-1447227-7	JMI6LS-07BAG		
5-1447227-4	JMI6LS-06BAT		
5-1447227-3	JMI6LS-06BAG		
5-1447227-1	JMI6LS-05BAT		
5-1447227-0	JMI6LS-05BAG		
4-1447227-7	JMI6LS-04BAT		
4-1447227-6	JMI6LS-04BAG		
4-1447227-4	JMI6LS-03BAT		
4-1447227-3	JMI6LS-03BAG		
4-1447227-0	JMI6LS-02BAT		
3-1447227-9	JMI6LS-02BAG		

NOTE 1. OLD CATALOG NO.
 JMI6LS-□□VAΔ
 NO. of POSITIONS : N ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ————
 TYPE of SOCKET G : GOLD

- GENERAL TOLERANCE : ±0.2
- MATERIAL
 HOUSING : GLASS FILLED P. P. S. RESIN
 CONTACT : PLATED PHOSPHOR BRONZE
- KINK IS MADE ON ALL POSITIONS



上記参照	JMI6LS-□□BAΔ	上記参照	ストレート タイプ STRAIGHT TYPE
上記参照	JMI6LS-□□AAΔ	上記参照	ライトアングル タイプ RIGHT ANGLE TYPE
型番 CAT.NO.	△旧型番 OLD CAT.NO.	極数 N	備考 REMARKS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (K.TAMURA)	27OCT00	AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: MM		CHK T. KUBO	03 NOV 00	NAME マイクロソケット (6LS シリズ) 2mmピッチ MICRO SOCKET (6LS SERIES) 2mm PITCH	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	03 NOV 00	SIZE A3	
0 PLC ± -	1 PLC ± -	PRODUCT SPEC		CAGE CODE	DRAWING NO
2 PLC ± -	3 PLC ± -	APPLICATION SPEC		00779	C-3-1447227-7
4 PLC ± -	ANGLES ± -	WEIGHT		RESTRICTED TO	
MATERIAL	FINISH	CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET
△	-	-		5:1	1 OF 1
				REV	0