



注 1. 使用時の適用回転トルクの値 12kg-CM 最大

類似 201388-1

番号 (NUMBER)				名称 (NAME)		摘要 (REMARKS)		ITEM NO.	
C-170992				可動ジャックスクリュー (雄型)		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)		AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK. DATE		材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)	
A REDRAWN WITH CHANGE SM 4/17/80				B1 DELETED SIMILAR (P-DWG REV. 8) 4/17/80		B REVISED (REV. 0) 4/17/80		D REDRAWN TO (REV. 0) 4/17/80	
DR. 杉本 3/17/80				CHK. 杉本 3/24/80		DE. 杉本 3/17/80		APP. 杉本 3/24/80	
DR. 杉本 3/17/80				CHK. 杉本 3/24/80		DE. 杉本 3/17/80		APP. 杉本 3/24/80	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK. DATE		番号 (NUMBER)		名称 (NAME)	
						C-170992		可動ジャックスクリュー (雄型)	
						1972 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
						上参照		上参照	
						一般公差 ±0.4 EXCEPT AS NOTED		4-1 J B C-170992 D	
						4-1 J B C-170992 D		4-1 J B C-170992 D	

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT