

ART VERSION #: 3

ART REVISION DATE: 09/12/2016

FINAL ART DATE: 09/00/2016

SPEC #: A01-1116-1631 A


PART #: 3235 829539 01

510.5

PHILIPS LIGHTING USA			
Brand	PHILIPS		
Product Family	LED		
Shape	Prof PAR38 Glass		
Wattage	16W		
Master Brand Template Ref.	New		
SGS number	XXXXXXX		
6NC #	468181		
PKG PART #	3235 829539 01		
DIE #	3241 648 04431		
CRC #	CRC_XXXUS		
Barcode No.	046677468187		
Operator(s)	donna.raia@philips.com		
VERSION No.	<b>v3</b>		
Date	Aug 29, 2016		
Cyan	Magenta	Yellow	Black
Die			
<b>Date Check</b>			
<input type="checkbox"/> Check briefing Traffic			
<b>Artwork document</b>			
<input type="checkbox"/> Legend	<input type="checkbox"/> Number of colors		
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed		
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Images hires		
<input type="checkbox"/> Diecut	<input type="checkbox"/> Jobsizes		
<b>Approval</b>			
<input type="checkbox"/> QC Lithographer			
<input type="checkbox"/> Product Manager			
<input type="checkbox"/> Traffic Manager			

365.5

136



LASTS 22+ YEARS**	SAVES \$286 IN ENERGY COST*	INSTANT-ON
DIMMABLE	INDOOR/OUTDOOR FLOOD	MEDIUM BASE

Lighting Facts Per Bulb	
Brightness	1200 lumens
Estimated Yearly Energy Cost	\$1.93
Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh	
Cost depends on rates and use	
Life	22.8 years
Based on 3 hrs/day	
Light Appearance	Warm
5000 K	
Energy Used	16 watts

3235 829539 01  
 Model: 9290012915  
 Ordering Code: 16PAR38/AMB/F25/850/DIM ULW  
 Assembled in one or more of the following countries: China, Mexico  
 Philips Lighting North America Corporation  
 200 Franklin Square Drive  
 Somerset, NJ 08873, USA  
 Questions or Comments: 1-800-555-0050  
 www.philips.com

**WARNINGS AND CAUTIONS:** Suitable for wet locations. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency lights. Suitable for use with dimmers. Visit [www.philips.com/dimmercompatibility](http://www.philips.com/dimmercompatibility) to find up-to-date dimmer and lighting control compatibility information. Risk of electric shock. This product is intended for base up operation. Before replacing, turn off power and let lamp cool to avoid electrical shock or burn. Only install in operating environments between -4°F and +113°F (-20°C and +45°C).

**PRECAUCIONES Y CUIDADOS:** Adecuado para espacios húmedos. Este dispositivo no está diseñado para usar como iluminación de emergencia o dentro de luminarios de señalización en salida de emergencia. Se pueden usar con atenuadores de luz. Visita [www.philips.com/dimmercompatibility](http://www.philips.com/dimmercompatibility) para encontrar la compatibilidad con atenuadores y controles de luz. Riesgo de choque eléctrico. Este producto está diseñado para operación con base hacia arriba. Antes de reemplazar, apague la corriente eléctrica y enfríe la lámpara para evitar un choque eléctrico o incendio. Solo instalar en ambientes entre -4 grados F y +113 grados F (-20 grados Centígrados y 45 grados C.)

**Información sólo para el mercado Mexicano-**  
 Lámpara LED Direccional PAR38/16W  
 Tensión Eléctrica: 120V~  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Corriente Eléctrica: 143mA  
 Vida Nominal: 25,000 h  
 Ensamblado en alguno de los siguientes países: México y/o China  
 Contenido 1 pieza  
 Importado y/o Distribuido por:  
 PHILIPS MEXICANA S.A DE C.V.  
 Av. La Palma No. 6  
 Col. San Fernando La Herradura  
 Huixquilucan Estado de México CP 52784  
 R.F.C. PME-620620-EB4  
 Línea de Atención al Cliente  
 01800 508 9000 (55) 5269 9139  
[smartlight.mexico@philips.com](mailto:smartlight.mexico@philips.com)  
 Garantía 5 años, para términos y condiciones consultar el siguiente link:  
<http://www.lighting.philips.com.mx/connect/garantias.wpd>



15 124 124 124 123.5

250g Duplex(CCNB)+F flute 67g