




REPAIR PARTS ILLUSTRATION FOR 22XJ47, 22XJ48



22XJ47

22XJ48

For Repair Parts, call 1-800 Grainger

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

REPAIR PARTS LIST FOR 22XJ47, 22XJ48

Ref. No.	Description	Part Number for Models:		Qty.
		22XJ47	22XJ48	
1	Handle	3756001	3751001	1
2	Switch Button - I	7414200	7414200	1
3	Switch Button - O	7414210	7414210	1
4	Motor Cover Assembly (Incls 1,2,3)	3748820	3743043	1
5	Screw 10 x ¾" (1.9 cm) Trilobe Twin Lead	1517699	1517699	10
6	= Power Unit Assembly	8136197	1UND3	1
7	Float	3545000	3545000	1
8	Lid Latch	7444500	7444500	2
9	Lid Cage and Latch Assembly	1945259	1945260	1
10	Foam Sleeve	5X879A	5X879A	1
11	Cartridge Filter	2W435	2W435	1
12	Filter Retainer	3008000	3008000	1
13	Collection Filter Bag	N/A	1UG85	1
14	Inlet Deflector	7413120	7413120	1
15	Tank Assembly	1944913	1944911	1
16	Drain Cover	7446800	7446800	1
17	Side Tank Handle	9355100	9355100	2
18	#10 x ¾" (1.9cm) Screw Hex Head	1503999	1503999	4/8
19	Carriage Handle	N/A	2088100	1
20	Bolt ¼" (0.6cm) - 20 x ½" (1.3cm)	N/A	6401299	2
21	¼" (0.6cm) Hex Nut	N/A	1300199	2
22	Tool Holder	8412000	N/A	1
23	Dolly Tool Rack	N/A	9382750	1
24	Dolly	9381850	9382550	1
25	Caster	6774200	6773900	4/2
26	¼" (0.6 cm) Square Nut	N/A	0100299	2
27	Flat Washer (Metal)	N/A	0700399	2
28	Screw Hex Head ¼ (0.6cm) - 20 x ¾" (1.9cm) Long	N/A	0902999	2
29	Axle	N/A	2441000	1
30	8" (20.3 cm) Wheel	N/A	2425010	2
31	Cap Nut	N/A	4300299	2
32	Flat Washer (Plastic)	N/A	0704399	2
Δ	1¼" (3.18cm) Extension Wands	3770420	N/A	2
Δ	8 ft. x 1¼", Hose (2.44m x 3.18cm)	2Z290C	N/A	1
Δ	10" Wet/Dry Nozzle (25.4cm)	7872534	N/A	1
Δ	Utility Nozzle	0303501	N/A	1
Δ	Crevice Tool	0313001	N/A	1
Δ	8 ft. x 2½" Hose (2.4m x 6.35cm)	N/A	2Z212B	1
Δ	2½" (6.35cm) dia. Extension Wands	N/A	0150400	2
Δ	14" (35.5cm) Wet/Dry Floor Nozzle	N/A	0213696	1
Δ	8" (20.32cm) Utility Nozzle	N/A	5281500	1
Δ	Crevice Tool	N/A	0160400	1
Δ	Concentrator Nozzle	N/A	0890401	1
Δ	Elbow Grip	N/A	0223000	1
Δ	Hose Holder	N/A	3132630	1


(=) Replacement parts not available for power unit.

Δ Not Shown

Do not attempt to service your Dayton vacuum beyond that described in the Operating Instructions and Parts Manual.



ILUSTRACIÓN DE PIEZAS DE REPARACIÓN PARA LAS UNIDADES 22XJ47, 22XJ48



22XJ47

22XJ48

Para piezas de reparación llame al 1-800 Grainger

Por favor, suministre la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (en caso de haber)
- Descripción y número de la pieza tal como aparece en la lista de piezas

LISTA DE PIEZAS DE REPARACIÓN PARA LAS UNIDADES 22XJ47, 22XJ48


N° de Ref.	Descripción	Número de pieza para los modelos:		Cantidad
		22XJ47	22XJ48	
1	Manija	3756001	3751001	1
2	Botón de interruptor - I	7414200	7414200	1
3	Botón de interruptor - O	7414210	7414210	1
4	Conjunto de tapa de motor (Incl 1,2,3)	3748820	3743043	1
5	Tornillo 10 X 3/4" (1,9 cm) doble conductor Trilobe	1517699	1517699	10
6	= Conjunto de unidad de potencia	8136197	1UND3	1
7	Flotador	3545000	3545000	1
8	Seguro de la tapa	7444500	7444500	2
9	Conjunto de alojamiento de tapa y sujetador	1945259	1945260	1
10	Manga de Hule-espuma	5X879A	5X879A	1
11	Filtro de cartucho	2W435	2W435	1
12	Retenedor de filtro	3008000	3008000	1
13	Bolsa de filtro recolectora	N/A	1UG85	1
14	Deflector de entrada	7413120	7413120	1
15	Conjunto del depósito	1944913	1944911	1
16	Cubierta del drenaje	7446800	7446800	1
17	Manija lateral del depósito	9355100	9355100	2
18	Tornillo # 10 x 3/4" (1,9 cm) cabeza hexagonal	1503999	1503999	4/8
19	Manija de transporte	N/A	2088100	1
20	Perno (0,6 cm) - 20 x 1/2" (1,3 cm)	N/A	6401299	2
21	(0,6 cm) tuerca hexagonal	N/A	1300199	2
22	Porta-herramientas	8412000	N/A	1
23	Bastidor de herramientas carretilla	N/A	9382750	1
24	Carretilla	9381850	9382550	1
25	Ruedita	6774200	6773900	4/2
26	1/4" (0,6 cm) tuerca hexagonal	N/A	0100299	2
27	Arandela plana (metálica)	N/A	0700399	2
28	Tomillo de cabeza hexagonal 1/4 (0,6 cm) - 20 x 3/4" (1,9 cm) de longitud	N/A	0902999	2
29	Eje	N/A	2441000	1
30	Rueda 8" (20,3 cm)	N/A	2425010	2
31	Tuerca ciega	N/A	4300299	2
32	Arandela plana (plástica)	N/A	0704399	2
Δ	Tubos de extensión 1 1/4" (3,18 cm)	3770420	N/A	2
Δ	Manguera 8 pies x 1 1/4" (2,44 m x 3,18 cm)	2Z290C	N/A	1
Δ	Boquilla para líquidos/sólidos de 10" (25,4 cm)	7872534	N/A	1
Δ	Boquilla de servicio	0303501	N/A	1
Δ	Herramienta de hendiduras	0313001	N/A	1
Δ	Manguera 8 pies x 2 1/2" (2,4 m x 6,35 cm)	N/A	2Z212B	1
Δ	2 1/2" (6,35 cm) diámetro Tubos de extensión	N/A	0150400	2
Δ	Boquilla de piso para líquidos/sólidos de 14" (35,5 cm)	N/A	0213696	1
Δ	Boquilla de servicio de 8" (20,32 cm.)	N/A	5281500	1
Δ	Herramienta de hendiduras	N/A	0160400	1
Δ	Boquilla del concentrador	N/A	0890401	1
Δ	Mordaza de codo	N/A	0223000	1
Δ	Sujetador de manguera	N/A	3132630	1

(=) No hay piezas de reemplazo disponibles para la unidad de potencia.

Δ No se muestra

No intente reparar usted mismo su aspiradora Dayton más allá del servicio que se describe en las Instrucciones de Funcionamiento y Manual de Piezas.

ILLUSTRATION DES PIÈCES DE RECHANGE POUR 22XJ47, 22XJ48



Pour les pièces de réparation, composez le 1-800 Grainger

Veillez fournir les renseignements suivants :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (le cas échéant)
- Descriptions et numéros de pièce comme indiqués dans la liste de pièces

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE POUR 22XJ47, 22XJ48

N° de réf.	Description	Numéro de pièce pour les modèles :		Quantité.
		22XJ47	22XJ48	
1	Poignée	3756001	3751001	1
2	Interrupteur — I	7414200	7414200	1
3	Interrupteur — O	7414210	7414210	1
4	Ensemble de couvercles moteur (Comprend 1, 2, 3)	3748820	3743043	1
5	Vis Trilobe jumelée 10 x ¾ (1,9 cm)	1517699	1517699	10
6	= Ensemble de l'unité d'alimentation	8136197	1UND3	1
7	Flotteur	3545000	3545000	1
8	Loquet du couvercle	7444500	7444500	2
9	Cage de couvercle et verrou	1945259	1945260	1
10	Manchon de mousse	5X879A	5X879A	1
11	Cartouche filtrante	2W435	2W435	1
12	Porte-filtre	3008000	3008000	1
13	Sac de collecte avec filtre	S.o.	1UG85	1
14	Défecteur d'admission	7413120	7413120	1
15	Réservoir	1944913	1944911	1
16	Couvercle de drainage	7446800	7446800	1
17	Poignée latérale du réservoir	9355100	9355100	2
18	Vis à tête hexagonale de 10 x ¾ po (1,9 cm)	1503999	1503999	4/8
19	Poignée de transport	S.o.	2088100	1
20	Boulon (0,6 cm) — 20 x V2 po (1,3 cm)	S.o.	6401299	2
21	Écrou hexagonal de 0,6 cm ¼"	S.o.	1300199	2
22	Porte-outils	8412000	S.o.	1
23	Porte-outil sur le chariot	S.o.	9382750	1
24	Chariot	9381850	9382550	1
25	Roulette	6774200	6773900	4/2
26	Écrou carré de 0,6 cm ¼"	S.o.	0100299	2
27	Rondelle (en métal)	S.o.	0700399	2
28	Vis à tête hexagonale de 0,6 cm (¼ po) - 1,9 cm (20 x ¼ po) de longueur	S.o.	0902999	2
29	Essieu	S.o.	2441000	1
30	Roue de 20,3 cm (8 po)	S.o.	2425010	2
31	Écrou borgne	S.o.	4300299	2
32	Rondelle (en plastique)	S.o.	0704399	2
Δ	Rallonges de 3,18 cm (1 1/4 po)	3770420	S.o.	2
Δ	Tuyau de 2,44 m sur 3,18 cm (8 pi sur 1,25 po)	2Z290C	S.o.	1
Δ	Buse pour déchets secs/humides de 25,4 cm (10 po)	7872534	S.o.	1
Δ	Tête d'aspiration à usages multiples	0303501	S.o.	1
Δ	Suceur plat	0313001	S.o.	1
Δ	Tuyau de 2,4 m sur 6,35 cm (8 pi sur 1,25 po)	S.o.	2Z212B	1
Δ	Rallonges de 6,35 cm (2½ po) de diamètre	S.o.	0150400	2
Δ	Buse de sol pour déchets humides/secs de 35,5 cm (14 po)	S.o.	0213696	1
Δ	Tête d'aspiration à usages multiples de 20,32 cm (8 po)	S.o.	5281500	1
Δ	Suceur plat	S.o.	0160400	1
Δ	Buse de concentration	S.o.	0890401	1
Δ	Coude	S.o.	0223000	1
Δ	Porte-tuyau	S.o.	3132630	1

(=) Les pièces de rechange ne sont pas disponibles pour cette unité d'alimentation.

Δ Non représentée

N'essayez pas de réparer davantage cet aspirateur Dayton que ce qui est décrit dans le mode d'emploi et dans le manuel de pièces.