


Repair your Frost-Proof Yard Hydrant without digging it up.

Repáre su boca de riego resistente al hielo de la yarda sin desenterrarla.

⚠ WARNING: CHOOSE THE CORRECT REPAIR KIT AS PER THE COLOR OF YOUR HYDRANT

⚠ ATENCIÓN: ELEGIR EL KIT DE REPARACIÓN DE CORRECTA POR EL COLOR DE SU HIDRANTE



Packing Nut & O-Rings

Slide two o-rings over the clevis rod and secure with the Packing nut.


Nuez del embalaje

Resbale dos anillos o sobre la barra de la horquilla y asegúrelos con la nuez del embalaje.

Packing Nut & O-Rings



Nuez del embalaje




Connector

Slide the connector over the clevis rod but do not tighten the locking bolt until handle is secured and hydrant is adjusted. (See installation Instructions).


Conector

Resbale el conector sobre la barra de la horquilla pero no apriete el perno que bloquea hasta que se asegure la manija y se ajusta la boca de riego. (Véase las instrucciones de instalación).



Connector

Conector



Fulcrum Bolt, Nut & Linkage

Place one link on each side of both the connector and the handle. Insert the fulcrum Bolt through the hole in the head, through the handle and secure with the locking nut.


Perno del fulcro, nuez

Ponga una conexión en cada cara de ambos conector y la manija. Inserte el perno del fulcro a través del agujero en la pista, a través de la manija y asegura con la nuez que bloquea.



Links

Conexiones



Fulcrum Bolt and Nut

Perno y nuez de Fulcro

Plunger

Pull the hydrant rod to replace the plunger at the bottom of the rod. Two plungers are included.

Use the one that looks like the plunger in your yard hydrant.

Émbolo

Tire de la barra de la boca de riego para substituir el émbolo en la parte inferior de la barra. Dos émbolos son incluidos. Utilice el que parece el émbolo en su boca de riego de la yarda.

Plungers
Émbolos


Émbolos

Émbolos


Émbolos

Émbolos

Émbolos




⚠ AVERTISSEMENT: CHOISIR LA TROUSSE DE RÉPARATION CORRIGER CONFORMÉMENT LA COULEUR DE VOTRE HYDRANT



Écrou d'emballage

Faites glisser deux joints toriques sur la chape et le fixer avec l'écrou d'emballage.



Écrou d'emballage



Connecteur

Glissez le connecteur au-dessus de la tige de chape mais ne serrez pas le boulon de verrouillage jusqu'à ce que le traitement soit fixé et la bouche d'incendie est ajustée. (Voir les instructions d'installation).


Connecteur




Boulon de point d'appui, écrou

Placez un lien de chaque côté des deux connecteur et le traitement. Insérez le boulon de point d'appui par le trou dans la tête, par le traitement et fixent avec l'écrou de verrouillage.

Boulon et écrou de Fulcrum



Liens



Plongeur

Tirez la tige de bouche d'incendie pour substituer le plongeur au bas de la tige. Deux plongeurs sont inclus. Utilisez celui qui ressemble au plongeur dans votre bouche d'incendie de yard.

Plongeurs

