

## Style: 61

## Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

**Faucet with Pull-Out Spout**
**Features**

- Single or 3-hole installation
- KliK Connection
- Cover plate for 8" c/c pre-drilled kitchen sink included
- Swivel pull-out spout with push-button diverter (stream and spray jets) and 60" braided nylon flexible hose
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Metal exterior shell
- Hybrid waterways
- 3/8" (9/16-24 UNEF) connections with flexible nylon braided connectors

**Cartridge(s)**

- Ceramic (FC9M8)

**Finish**

- Polished chrome


 Included  
Inclus

**Robinet à bec amovible**
**Caractéristiques**

- Installation monotrou ou à trois perçages
- Connexion KliK
- Plaque de recouvrement pour évier percé à 8 pouces c/c incluse
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur de jets (concentré, diffus) et boyau de 60 pouces en nylon tressé
- Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Enveloppe extérieure en métal
- Voies d'alimentation hybrides
- Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF) avec connecteurs flexibles tressés en nylon

**Cartouche(s)**

- Céramique (FC9M8)


**Fini**

- Chrome poli




This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2104
2	Allen Screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	FCSDL4027
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	FCDEC7068
5	Washer (39mm X 37mm X 1mm)	Rondelle (39mm X 37mm X 1mm)	FCWAB1003
6	Retainer nut	Écrou de retenue	FCNUTC011
7	Ceramic cartridge (25 mm)	Cartouche céramique (25 mm)	FC9M8
8	Plastic Guide	Guide en plastique	FCDEC7069
9	Washer with built in screen	Rondelle avec filtre	FCWAM1003
10	Hand spray	Douchette	FCSPS4005
11	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
12	Klik connect adapter	Adaptateur pour connecteur Klik	FCOTH9033
13	Base flange kit	Ensemble de bride du robinet	FCKTS3039
14	Anchor Kit	Ensemble d'ancrage	FC94075-5K
15	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCHOS1020
16	O-rings for Klik connect (pkg of 2)	Joints toriques pour connecteur Klik (pqt de 2)	FCORA1028
17	Deck plate kit	Ensemble de plaques	FCKTS3038
18	Weight	Poids	FCOTH9011



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960