

Style: **DELPHI**

Bathtub / Shower – Baignoire / Douche

Features

- Pressure balance built into the cartridge
- Adjustable temperature limiting device
- Built-in check-stop valves
- Slip-on bathtub spout with built-in diverter
- Shower Head:
 - Swivel
 - 2 types of jets
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - Maximum flow of 5.7 L/min (1.5 gpm) at 80 psi (**ecologia**)
- Solid brass body
- ½" IPS or copper connections

Cartridge

- Ceramic (FC9AC008C)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques

- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Limiteur de température ajustable
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Bec de baignoire de type Slip-on avec inverseur intégré
- Pomme de douche :
 - Pivotante
 - 2 types de jets
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Débit maximal de 5,7 L/min (1,5 gpm) à 80 psi (**ecologia**)
- Corps en laiton massif
- Raccordements ½ pouce IPS ou cuivre

Cartouche

- Céramique (FC9AC008C)


Fini

- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.



Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Style: **DELPHI**

Bathtub / Shower – Baignoire / Douche

No	Description		Part Pièce
1	Shower flange	Bride de douche	B54-135
2	Shower arm	Bras de douche	B29-114
3	Shower head	Pomme de douche	FC912185
4	Stop valves	Soupapes d'arrêt	FC9100005
5	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	9P5190T
6	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FC94680-7A
7	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC008C
8	Sleeve	Douille de finition	FCDEC5005
9	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC4007
10	Handle kit	Ensemble de poignée	95190HK
11	Allen screw	Vis Allen	923001
12	Color index	Index couleur	FC94001CAP
13	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "slip-on"	910451084N
14	Spout flange	Bride de bec	B54-136
15	Handle adaptor	Adaptateur de poignée	9AC008CAP
16	Threaded sleeve	Douille filetée	N/A



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960