

Style: **EVOLUTION**

Kitchen Sink Faucet – Robinet d'évier de cuisine

Features

- Single or 3-hole installation
- Integrated check valve
- KliK Connection
- Forward rotation of lever handle
- Easy docking of hand spray
- Cover plate for 8" c/c pre-drilled kitchen sink included
- Swivel pull-out spout with push-button diverter (stream and spray jets) and 59" braided nylon flexible hose
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Metal exterior shell
- Brass waterways
- Low-lead (less than 0.25%)
- 3/8" (9/16-24 UNEF) connections with flexible nylon braided connectors

Cartridge

- Ceramic (FC9M6)

Finish

- Stainless steel



Product meets Calgreen requirements
Ce produit répond aux exigences de Calgreen



Caractéristiques


- Installation monotrou ou à trois perçages
- Soupape anti-retour intégrée
- Connexion KliK
- Rotation de la poignée vers l'avant
- Amarrage facile de la douchette
- Plaque de recouvrement pour évier percé à 8 pouces c/c incluse
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur de jets (concentré, diffus) et boyau de 59 pouces en nylon tressé
- Débit maximal de 6,8 L/min (1.8 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Enveloppe extérieure en métal
- Voies d'alimentation en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF) avec connecteurs flexibles tressés nylon

Cartouche


- Céramique (FC9M6)

Fini

- Acier inoxydable



No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2115
2	Index	Index	FCHDL4025
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7021
5	Retainer nut	Écrou	N/A
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
7	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec	FCKTS9044
8	Spout kit	Ensemble de bec	FCKTS1015
9	Black nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon noir	FCHOS1024
10	Rubber washer (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm)	Rondelle de caoutchouc (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm)	FCWAA1022
11	Flow restricting check valve	Soupape anti-retour / restricteur de débit	FCVAL2005
12	Hand spray	Douchette	FCSPS5025
13	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1023
14	Weight	Poids	FC0TH9025
15	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4005
16	Retainer clip	Anneau de retenue	FC0TH2002
17	Cover Plate - Stainless Steel	Plaque de recouvrement - Acier Inoxidable	FCKTS3044



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

belanger-upf.com