

No	Description		Part Pièce
1	Hand spray	Douchette	FCSPS5024BN
2	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCHOS1032BN
3	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2143BN
4	Washerless cartridge (hot water)	Cartouche sans rondelle (eau chaude)	9CA77RH
5	Holding ring	Anneau de retenue	N/A
6	Washerless cartridge (cold water)	Cartouche sans rondelle (eau froide)	9CA77LH
7	Rubber seat with spring	Siège de caoutchouc et ressort	9CA01
8	Lock nut	Contre-écrou	FC924230

# KITCHEN SINK FAUCET ROBINET POUR ÉVIER

## essential®

## EBE78WBN2

par  
by **belanger**

For warranty and to register your product  
Garantie et enregistrement de votre produit

[belangerH2O.com](http://belangerH2O.com)



### Customer Service

Monday to Friday:  
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

### Service à la clientèle

Lundi au vendredi:  
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

[clientinfo@belangerh2o.com](mailto:clientinfo@belangerh2o.com)

Replacement parts are available on order  
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

### DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

### À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




# IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

## Technical drawing - Dessin technique

EBE78WBN2



### RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Plumber's putty  
Mastic pour plombier \*



Thread seal tape  
Ruban d'étanchéité pour joints filetés \*\*



\* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

\*\* Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.

### CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT



Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


## Installation steps - Étapes d'installation

### Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




1




2



3



4



5

