

## Style: **SYMPHONY**

Slide Bar Mounted Hand and Fixed Shower Head Kit  
Ensemble de pommes de douche fixe et douche à main sur glissière

### Features

- No drilling installation; fixed with a suction cup or adhesive
- 28" overall assembled sliding bar kit
- Built-in check valves
- Hand shower:
  - 2 types of jets with 3 positions
  - 69" chromed metal flexible hose
- Shower head:
  - Swivel
  - 2 types of jets with 3 positions
- Adjustable angle hand shower holder
- Maximum flow of 9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
- 1/2" IPS connections

### Finish

- Polished chrome



### Caractéristiques

- Installation sans perçage à l'aide d'une ventouse ou d'un adhésif
- Ensemble de barre à glissière de 28 pouces hors tout
- Soupapes anti-retour intégrées
- Douche téléphone:
  - 2 types de jets avec 3 positions
  - Boyau de 69 pouces en métal chromé
- Pomme de douche :
  - Pivotante
  - 2 types de jets avec 3 positions
- Support de douche à angle ajustable
- Débit maximal de 9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
- Raccordements 1/2 pouce IPS


### Fini

- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.


Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Style: **SYMPHONY**

Slide Bar Mounted Hand and Fixed Shower Head Kit  
Ensemble de pommes de douche fixe et douche à main sur glissière

No	Description		Part Pièce
1	Shower flange	Bride de douche	<b>B54-130</b>
2	Shower arm	Bras de douche	<b>B29-106</b>
3	Rubber washers (19 mm x 11 mm x 2.5 mm)	Rondelles de caoutchouc (19 mm x 11 mm x 2,5 mm)	<b>FCWAA1007</b>
4	Bar, diverter and slider kit	Ensemble de barre, inverseur et glissière	<b>B95-001-2CP</b>
5	Shower head	Pomme de douche	<b>B96-001</b>
6	Hand shower	Douche à main	<b>B91-005</b>
7	Plastic support and silicone	Support plastique et silicone	<b>B97-003</b>
8	Suction cup	Ventouse	<b>B97-001</b>
9	Flexible hose	Boyau	<b>96179</b>



Replacement parts are available on order through  
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande  
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960