

Style: **QUADRATO**

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

Features

- Single hole installation
- Integrated check valve
- KliK Connection
- Cover plate for 8" c/c pre-drilled kitchen sink included
- Swivel pull-out spout with push-button diverter (stream and spray jets) and 59" braided nylon flexible hose
- Magnetic docking mechanism of handspray
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Metal exterior shell
- Brass waterways
- Low-lead (less than 0.25%)
- 3/8" (9/16-24 UNEF) connections with flexible nylon braided connectors

Cartridge

- Ceramic (FC9M6)

Finish

- Polished chrome



LEED[®]

Product meets Calgreen requirements

Ce produit répond aux exigences de Calgreen



Caractéristiques

- Installation monotrou
- Soupape anti-retour intégrée
- Connexion KliK
- Plaque de recouvrement pour évier percé à 8 pouces c/c incluse
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur de jets (concentré, diffus) et boyau de 59 pouces en nylon tressé
- Mécanisme d'amarrage magnétique de la douchette
- Débit maximal de 6,8 L/min (1.8 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Enveloppe extérieure en métal
- Voies d'alimentation en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF) avec connecteurs flexibles tressés en nylon

Cartouche

- Céramique (FC9M6)


Fini


- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.





No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2084
2	Index	Index	FCHDL4025
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7040
5	Retainer nut	Écrou	FCNUTC007
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
7	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec	FCKTS9030
8	Spout kit	Ensemble de bec	FCKTS1009
9	Black nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon noir	FCHOS1014
10	Flow restricting check valve	Soupape anti-retour / restricteur de débit	FCVAL2005
11	Hand spray	Douchette	FCSPS4003
12	O-ring (2.62 x 40.94)	Joint torique (2.62 x 40.94)	FCORA1023
13	Weight	Poids	FCOTH9025
14	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4011
15	Cover plate	Plaque de recouvrement	FCKTS3033

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960