

DOUBLE STRIP FIXTURE

Models: 65-910, 65-911, 65-912




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing.
- All installation should be performed by a qualified electrician.
- To avoid electric shock, ensure power is turned off before installation or inspection. All wiring must be installed in accordance with Electrical Code and local electrical code.
- To prevent fire, this fixture is rated for use in 100-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.
- To prevent product malfunction and/or electrical shock, this product must be properly grounded.
- To avoid damage and/or product malfunction, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Not suitable for wet locations.

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.




- 65-910** 2' Double Strip Fixture
- 65-911** 3' Double Strip Fixture
- 65-912** 4' Double Strip Fixture

Optional Accessories


Item Number	Description
65-913	2' Add On Reflector
65-914	3' Add On Reflector
65-915	4' Add On Reflector
65-916	2' Cambered Protective Cage
65-917	3' Cambered Protective Cage
65-918	4' Cambered Protective Cage
65-919	Suspension Kit

INSTALLATION


STEP 1: Push the T8 holder up and into the rectangular holes at each end.




STEP 4: Fix the T8 lamp fixture onto the ceiling, and connect all wires.




STEP 6: Push the fixture cover onto the fixture, making a tight fit.



STEP 2: Pull the T8 holder, creating a tight fit in the fixture.




STEP 3: T8 lamp holder is in place.




STEP 5: Turn OFF the power and connect wires by using wire nuts. See wiring diagram below.

Wiring Diagram




STEP 7: Push the T8 tubes onto the holder and rotate.




Optional Reflector Installation

STEP 1: Put the reflector onto the fixture using 4 screws provided.




STEP 2: With reflector in place, see installation STEP 6.




Optional Protective Cage Installation

STEP 1: Put the reflector and Cambered Protective Cage together, use the clips to sure it to the fixture.



STEP 2: Installation is complete.






Optional Suspension Kit Installation

STEP 1: Attach suspension kit ceiling hardware.

STEP 2: Attached suspension wires to fixture body.

STEP 3: Install fixture cover and ensure a tight fit.



Lamp Wiring & Installation Guides

Scan QR Code for compatible T8 Lamps and wiring guides to use in this fixture.

PLEASE SCAN **ME!**



ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

ACCESORIO DE TIRA DOBLE

Modelos: 65-910, 65-911, 65-912

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire et suivre les avertissements et les instructions d'installation avant d'installer le produit.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Pour éviter toute décharge électrique, s'assurer que le courant est coupé avant l'installation ou l'inspection. Tout le câblage doit être installé conformément au Code de l'électricité et au code électrique local.
- Pour prévenir les incendies, cette installation est évaluée pour un circuit protégé, dans la gamme de 100 à 277 V, 50Hz ou 60Hz, en utilisant des fils d'alimentation évalués pour 90°C.
- Pour éviter le mauvais fonctionnement du produit ou la décharge électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Pour éviter les dommages ou le mauvais fonctionnement, ne pas modifier le luminaire ou remplacer les accessoires sans vérifier d'abord auprès du fournisseur.
- Pour prévenir la détérioration ou l'abrasion du câblage, ne pas l'exposer aux bords des tôles ou à d'autres objets tranchants.
- No convient aux endroits humides.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados

INSTALACIÓN:

PASO 1: Empuje el soporte T8 hacia arriba y dentro de los orificios rectangulares en cada extremo.

PASO 2: Tire del soporte T8 de modo que se ajuste perfectamente en el accesorio.

PASO 3: El soporte de la lámpara T8 está en su lugar.

PASO 4: Fije el accesorio de la lámpara T8 al techo y conecte todos los cables.

PASO 5: DESCONECTE la electricidad y conecte los cables con tuercas para cables. Consulte el diagrama de cableado.

PASO 6: Empuje la cubierta del accesorio en el accesorio de modo que se ajuste perfectamente

PASO 7: Empuje los tubos T8 en el soporte y gírelos.

Instalación Opcional de Reflector PASO 1: Coloque el reflector en el accesorio con los 4 tornillos que se proporcionan.

PASO 2: Con el reflector en su lugar, consulte el PASO 6 de instalación.

Instalación Opcional de Jaula Protectora PASO 1: Coloque el reflector y la jaula protectora combada juntos, use los sujetadores para asegurar al accesorio. PASO 2: La instalación ha finalizado.

Instalación Opcional del Kit de Suspensión PASO 1: Fije el hardware para techo del kit de suspensión. PASO 2: Fije los cables de suspensión al cuerpo del accesorio. PASO 3: Instale la cubierta del accesorio y asegúrese de que se ajuste perfectamente.

Guías de Cableado e Instalación de Lámparas

Escanee el código QR para ver lámparas T8 compatibles y guías de cableado para usar en este accesorio.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

LUMINAIRE À DOUBLE BANDE

Modèles: 65-910, 65-911, 65-912

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Para disminuir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones antes de instalarla.
- Toda instalación debe realizarse por un electricista calificado.
- Para evitar un choque eléctrico, asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o inspección. Todo el cableado deberá instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico y con el código eléctrico local.
- Para evitar incendios, este dispositivo está clasificado para su uso en circuitos protegidos de 100-277V, 50-60Hz y cable de alimentación clasificado para 90°C.
- Para evitar fallas del producto o choques eléctricos, este producto deberá conectarse a tierra de manera adecuada.
- Para evitar daños o fallas del producto, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Para evitar daños o abrasión al cableado, no lo exponga a los bordes de las hojas metálicas ni otros objetos afilados.
- No adecuado para lugares húmedos.

IMPORTANT: Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Poussez le support T8 vers le haut jusqu'à dans les trous rectangulaires à chaque extrémité.

ÉTAPE 2: Tirez sur le support T8 pour qu'il soit serré dans le luminaire.

ÉTAPE 3: Le support de lampe T8 est en place.

ÉTAPE 4: Fixez la lampe T8 au plafond et raccordez tous les fils.

ÉTAPE 5: COUPEZ le courant et raccordez les fils à l'aide des serre-fils. Consultez le schéma de câblage.

ÉTAPE 6: Poussez le couvercle du luminaire sur le luminaire pour qu'il soit serré.

ÉTAPE 7: Poussez les tubes T8 dans le support et tournez.

Installation du Réflecteur en Option ÉTAPE 1: Mettez le réflecteur dans le luminaire à l'aide des quatre vis fournies.

ÉTAPE 2: Avec le réflecteur en place, passez à l'ÉTAPE 6 de l'installation.

Installation de la Cage Protectrice en Option ÉTAPE 1: Mettez le réflecteur et la cage protectrice cambrée ensemble; fixez-les au luminaire à l'aide des attaches. ÉTAPE 2: L'installation est terminée.

Installation de la Trousse de Suspension en Option ÉTAPE 1: Attachez le matériel de plafond de la trousse de suspension.

ÉTAPE 2: Attachez les fils de suspension au corps du luminaire. ÉTAPE 3: Installez le couvercle du luminaire et assurez-vous que l'ajustement est serré.

Guides de Câblage et d'Installation des Lampes

Balayez le code QR pour connaître les lampes T8 compatibles et les guides de câblage pour utiliser ce luminaire.