





CELESTE

- In-wall shower only (33576)
- In-wall shower only valve (33576-VO)
- Oculto grifo de ducha (33576)
- Válvula y exterior para ducha empotrada en la pared (33576-VO)
- Monocomando par chuveiro (33576)
- Válvula de duche na parede (33576-VO)
- 暗装淋浴龙头 (33576 & 33576-VO)



Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Presentado o modelo N^o/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/详细特征:



EN

Standard Specification


- Trim finish: chrome plated
- Brass body
- $\Phi 35\text{mm}$ ceramic cartridge
- Meet mechanical performances per ASME A112.18.1
- Valve assembly 100% leak tested
- Metal handle with hot/cold temperature indicator
- G 1/2 - ISO228/1:2000 thread connection
- Shower only model 33576 includes showerhead and shower arm:
 - 5 function touch-clean showerhead


ES

Especificación Estándar

- Recorte acabado: cromado
- Cuerpo de latón
- Cartucho cerámico de $\Phi 35\text{mm}$
- Cumple con los requisitos de la prueba de rendimiento mecánico según el estándar ASME A112.18.1
- Válvula de escape de montaje 100% probado
- Metal mango con indicador de temperatura de caliente / frío
- Conexión roscada de G1/2 - ISO228 / 1:2000
- Sólo ducha modelo 33576 incluye ducha y ducha brazo:
 - Ducha de 5 función táctil-limpia

33576





CELESTE

- In-wall shower only (33576)
- In-wall shower only valve (33576-VO)
- Oculto grifo de ducha (33576)
- Válvula y exterior para ducha empotrada en la pared (33576-VO)
- Monocomando par chuveiro (33576)
- Válvula de duche na parede (33576-VO)
- 暗装淋浴龙头 (33576 & 33576-VO)

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N / 所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/ 详细特征:

PT

Especificação Padrão

- Acabamento de Apare: cromado
- Corpo de bronze
- Cartucho cerâmico de $\Phi 35\text{mm}$
- Atender à norma de desempenho mecânico ASME A112.18.1
- Vazamento de 100% de montagem de válvula testado
- Alça de metal com água quente/indicador de temperatura de frieza
- Mangueira conexão rosqueada de G 1/2 - ISO228 / 1:2000
- Modelo de chuveiro 33576 inclui chuveiro e braço de chuveiro:
 - Chuveiro de limpeza de toque de 5 função

CN

标准规格

- 表面处理: 镀铬
- 精铜本体
- 直径为35mm精密陶瓷阀芯
- 符合ASME A112.18.1标准的机械性能测试要求
- 100%防漏水测试
- 金属手柄带有热/冷温度指示
- G 1/2-ISO228/1:2000螺纹安装连接
- 暗装淋浴龙头33576包含花洒头和弯管:
 - 5功能触净式花洒头

33576-VO

