

UVEX CARBONVISION^{MC} DE HONEYWELL

Le modèle Uvex Carbonvision offre des performances exceptionnelles dans un format compact, léger et confortable qui répond aux attentes des travailleurs en matière de lunettes étanches. D'un poids à peine supérieur à une once et demie, les lunettes Uvex Carbonvision figurent parmi les lunettes étanches panoramiques les plus légères sur le marché.

Les utilisateurs peuvent désormais travailler plus longtemps sans avoir à subir les distractions et les problèmes causés par l'inconfort, améliorant ainsi leur productivité et la sécurité de leur milieu de travail.



Tous les verres Uvex offrent une protection à 99,9 % contre les rayons ultraviolets (UV).

CARACTÉRISTIQUES

- Monture souple et flexible s'adaptant parfaitement au visage et assurant une totale étanchéité autour des yeux pour une protection haute performance et un confort tout au long de la journée
- Corps souple et flexible fixé de manière permanente à la monture pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Attaches pratiques permettant de retirer aisément le serre-tête avant le nettoyage
- Protection idéale contre les chocs, la poussière, les particules atmosphériques et les éclaboussures chimiques
- Conception simple et compacte permettant de les porter avec des masques respiratoires jetables et des casques de sécurité
- Serre-tête de haute qualité en néoprène ou en tissu offrant un ajustement confortable et une excellente durabilité
- Verres offerts en teinte transparente ou grise, avec double revêtement antibuée et anti-rayures Dura-streme combinant nos deux meilleurs revêtements pour prolonger de 3 fois la durée de vie des verres¹
- Produit conforme à la norme ANSI Z87.1
- Produit homologué CSA Z94.3

¹ Test comparatif de la durée de vie des verres par test d'abrasion Bayer.
La durabilité peut varier d'un milieu et d'une utilisation à l'autre.

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE DES LUNETTES CARBONVISION^{MC} DE HONEYWELL

	UGS	COULEUR DE LA MONTURE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT DES VERRES	SERRE-TÊTE
	S1650D	Noir et gris	Transparent	Revêtement rigide antibuée Dura-streme	Néoprène
	S1651D	Noir et gris	Gris	Revêtement rigide antibuée Dura-streme	Néoprène
	S1650DF	Noir et gris	Transparent	Revêtement rigide antibuée Dura-streme	Tissu

Renseignements sur l'emballage (lunettes étanches)

Boîte ind., 50 par emb. d'exp.

Poids de l'emballage d'expédition: 10,4 lb

Dimensions de l'emballage d'expédition: 20 po x 18 po x 17 po

Les verres Uvex Dura-streme combinent deux de nos meilleurs revêtements en un seul verre: l'Ultra-dura à l'extérieur et l'Uvextreme à l'intérieur pour prolonger de 3 fois* la durée de vie des verres. Le revêtement antibuée Uvextreme est efficace dans des conditions extrêmes et reste intact après des nettoyages répétés. Il adhère de façon permanente au verre et garde ses propriétés anti-rayures et antistatique, en plus de continuer à protéger contre les rayons UV.

Le revêtement rigide Ultra-dura adhère de façon permanente au verre et résiste aux produits chimiques et aux rayures.

Pour de plus amples renseignements

sps.honeywell.com/ca/fr

Service technique: 1-800-873-5242

Équipement de protection individuelle (EPI) Honeywell

9680 Old Baires Road

Fort Mill, SC 29707

États-Unis

Canada

Tél. : 1-800-430-5490

Tél. : 1-888-212-7233

Télec. : 1-800-322-1330

Télec. : 1-888-667-8477

Brochure sur les lunettes Uvex Carbonvision^{MC} de Honeywell | 07/21
© Honeywell International Inc., 2021

Honeywell
UVEX[®]