


TYA4_LJ

其余:



技术要求

1. 制件无毛刺
2. 未注公差尺寸按GB1804-m
3. 未注倒角C/R 0.3

线性尺寸极限偏差值(mm)

0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	≥2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

表面处理

黑色砂面

Q235碳钢

宁波腾宇金属制品
有限公司

方形导轨连接件

标记(版本)	处数	分区	更改文件号	签名	日期

设计		16.06.30			
审核					
工艺					
批准					

阶段标记	重量	比例
	0.098g	1:1

共 3 页 第 3 页