

Escáner ultrarreforzado DS3608-DP/DS3678-DP

RENDIMIENTO IMPARABLE CON MARCAS EN LAS PROPIAS PIEZAS (DPM) Y CÓDIGOS DE BARRAS 1D/2D

Cada día, los trabajadores de plantas de fabricación escanean miles de marcas en las propias piezas para proteger la calidad del producto y la seguridad del usuario –además de cumplir la normativa de trazabilidad de productos de extremo a extremo. Su productividad depende de la calidad del escáner que usted ponga en sus manos. Con los generadores de imagen con cable DS3608-DP e inalámbrico DS3678-DP, puede proporcionarles lo mejor: diseño reforzado, rendimiento de escaneado y capacidad de gestión incomparables. El escaneado avanzado ofrece una captura ultrarrápida de marcas en las propias piezas, así como de cualquier código de barras 1D o 2D impreso en una etiqueta y prácticamente en cualquier estado. El diseño ultrarreforzado resulta prácticamente indestructible –idóneo para entornos muy exigentes. El despliegue y la gestión de los escáneres resultan de lo más sencillo y rápido. Además, en cuanto a tecnología inalámbrica, el DS3678-DP cuenta con gran cantidad de funciones exclusivas de Zebra que lo convierten en una categoría en sí mismo. El DS3608-DP/DS3678-DP, el rendimiento imparables que necesita para maximizar la productividad del personal, garantizar la trazabilidad, reducir los tiempos de los ciclos de producción y prevenir los periodos de inactividad no programados en las líneas de producción.



Rendimiento de escaneado superior en DPM y códigos de barras 1D/2D estándar

Las amplias funciones patentadas permiten la captura de, literalmente, todo tipo de marcas en las propias piezas (DPM), así como de códigos de barras impresos 1D/2D. Los códigos DPM pueden capturarse con independencia de su tamaño, superficie, contraste o densidad – incluidas las marcas más difíciles, las de micropercusión, así como grabado por láser, marca de tinta, ataque químico, molde de inyección de tinta, vaciado y proyección térmica. El mismo escáner permite capturar códigos de barras impresos en etiquetas prácticamente en cualquier estado –dañados, sucios, mal impresos o bajo retractilado. Esta funcionalidad doble proporciona un valor excelente: obtiene un escáner que puede utilizar en la línea de producción para trazabilidad de extremo de materiales, así como en el almacén desde la recepción hasta el envío.

Ultrarreforzado –el diseño más indestructible en su categoría

El DS3608-DP/DS3678-DP es nuestro escáner más reforzado hasta la fecha, con las especificaciones más altas para caídas, sacudidas y sellado de su categoría. El DS3608-DP/DS3678-DP ha sido diseñado para sobrevivir a una caída desde 2,4 m/8 pies sobre hormigón –un 23% más duradero que cualquier otro escáner de su categoría. El DS3608-DP/DS3678-DP funciona con fiabilidad tras 5.000 sacudidas que simulan los vaivenes que acompañan a una caída real. Ambos modelos son resistentes al polvo y a las salpicaduras y son impermeables conforme a la norma IP67 – pueden recibir salpicaduras de agua e incluso permanecer bajo el agua hasta 30 minutos.

Sistema de iluminación avanzado

La iluminación avanzada proporciona los múltiples efectos de iluminación requeridos para capturar marcas sobre cualquier tipo de superficie, ya sean reflectantes, irregulares o curvas, así como marcas con contraste bajo y alto. El difusor incorporado proporciona la luz indirecta que se necesita para capturar marcas impresas en superficies brillantes y reflectantes. El diseño patentado del difusor también proyecta luz adicional en los bordes de los códigos de barras marcados sobre superficies curvas, lo que mejora la imagen y facilita la descodificación. Finalmente, un modo de luz directa reflejada proporciona la intensidad de luz necesaria para leer correctamente códigos de barras de bajo contraste marcados sobre cualquier tipo de superficie, incluidos materiales pulidos, que suelen resultar particularmente difíciles.

Gestión sencilla con nuestras herramientas complementarias, las mejores del sector

Configure de forma remota escáneres, actualice firmware, formatee correctamente los datos para sus sistemas backend y supervise las estadísticas de baterías PowerPrecision+, entre otras prestaciones, con 123Scan² y Scanner Management Service (SMS).

Un modelo Bluetooth, una categoría diferente en sí mismo, que permite disfrutar de mayor libertad inalámbrica

Bluetooth 4.0 (Low Energy) proporciona comunicación inalámbrica ultrarrápida y máxima eficiencia energética.

Wi-Fi Friendly Mode de Zebra elimina las interferencias inalámbricas que los dispositivos Bluetooth suelen generar en su entorno Wi-Fi.

La *base reforzada 'apta para cualquier entorno'* ofrece una versatilidad y durabilidad superiores. El DS3678-DP es el único escáner de la gama que ofrece una base con sellado IP65. Además, sus contactos de carga industriales soportan 250.000 inserciones.

El primer '*medidor de carga*' de batería en su categoría y el LED de estado Bluetooth facilitan la supervisión de la alimentación de batería y de la conectividad Bluetooth.

La batería *PowerPrecision+* ofrece la alimentación y gestión de batería más avanzadas. Ofrece un 50% más de capacidad de batería que los modelos de la competencia, además de visibilidad de numerosos datos relacionados con la salud de la batería.

EL DS3608-DP/DS3678-DP: AGILICE LA TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS DE EXTREMO A EXTREMO Y REDUZCA LOS TIEMPOS DE LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN CON EL ESCÁNER ULTRARREFORZADO QUE REDEFINE LA FIABILIDAD.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-DP O CONSULTE NUESTRO DIRECTORIO DE CONTACTOS EN TODO EL MUNDO EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

HOJA INFORMATIVA

GAMA ULTRARREFORZADA ZEBRA 3600:

GENERADOR DE IMAGEN 2D DPM CON CABLE E INALÁMBRICO DS3608-DP/DS3678-DP

Presentamos la gama de escáneres ultrarreforzados Zebra 3600

Esta familia de escáneres ofrece un modelo prácticamente para cada necesidad de almacén y fabricación:

- **LI3608/LI3678:**
Captura de códigos de barras 1D
- **DS3608-SR/DS3678-SR:**
Escaneado de alcance estándar para códigos de barras 1D y 2D
- **DS3608-HP/DS3678-HP:**
Escáner de alto rendimiento que captura códigos de barras 1D/2D a gran distancia – además de OCR, fotos y documentos
- **DS3608-HD/DS3678-HD:**
Captura códigos de barras 1D/2D de alta densidad
- **DS3608-DP/DS3678-DP:**
Captura marcas en las propias piezas (DPM)
- **DS3608-ER/DS3678-ER:**
Captura códigos de barras 1D/2D a cualquier distancia



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com