



Uvex Seismic...des lunettes hermétiques haute performance pour les environnements de travail exigeants d'aujourd'hui. Offrant une protection incomparable contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris, les lunettes hermétiques Uvex Seismic sont offertes avec des verres normaux ou des verres grossissants pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre actuelle. Grâce à son design flexible, son style contemporain et la qualité des détails, les lunettes Uvex Seismic offrent la combinaison parfaite de protection supérieure et de confort de tous les jours que les travailleurs méritent.



LUNETTES DE SÉCURITÉ

Uvex Seismic[®]
FAMILLE DE LUNETTES HERMÉTIQUES

UVEX[™]
by Honeywell

Uvex Seismic®

FAMILLE DE LUNETTES HERMÉTIQUES

Ce modèle haute performance peut aider à améliorer la productivité et réduire le coût de possession au fil du temps grâce aux revêtements réputés Uvex® et à un système de remplacement rentable.

Les lunettes Uvex Seismic seront assurément un solide avantage pour votre programme de lunettes de protection et une autre contribution d'Uvex à l'établissement d'une culture de sécurité au travail.



Le clip simple facilite le passage entre les branches et le bandeau lors de changement de conditions ou d'applications



Le coussinet de mousse de grande qualité autour de l'œil, les coussinets flexibles sur le nez et le bandeau ajustable offrent un confort exceptionnel et protègent de la poussière et des débris.

Rendement supérieur

- Offre une protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris en suspension. Grâce à leur couverture supérieure, les lunettes hermétiques Uvex Seismic sont idéales pour les environnements de travail malpropres où il y a une grande quantité de particules dans l'air comme ceux dans lesquels se fait du meulage, de la fragmentation, du rabotage et du ponçage.
- Offertes avec des verres normaux et des verres grossissants pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de travailleurs.
- La monture des verres normaux est offerte en deux couleurs - noir et bleu métallique - et les lentilles sont offertes en diverses teintes et options de revêtement pour un rendement supérieur dans la plupart des environnements, tant intérieurs qu'extérieurs.
- Des teintes spécialisées SCT-Gris et SCT-Faible IR offrent une protection supplémentaire contre les dangers associés au rayonnement infrarouge (IR) comme un éclair d'arc électrique, tout en assurant la reconnaissance réelle des couleurs.
- Les verres grossissants sont offerts en trois forces dioptriques, avec une monture noire et des verres transparents antibuée.
- Respectent la norme ANSI Z87.1-2010 (résistance aux chocs) lorsque portées avec ou sans la monture rembourrée.
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3 seulement lorsque portées avec la monture rembourrée.



Les revêtements haute performance pour lentilles, combinés à une aération indirecte au haut et au bas, réduisent l'apparition de la buée et assurent une vision plus claire et plus sûre.



Vision périphérique et couverture exceptionnelles, modèle couvrant avec lentilles double foyer de base 8

Confort et ajustement exceptionnels

- Des coussinets souples et flexibles pour le nez s'adaptent à plusieurs types de visages et réduisent le glissement.
- Les coussinets pour le visage souples et de qualité ainsi que les embouts rembourrés des branches assurent un confort qui durera toute la journée.
- Bandeau ignifuge réglable pour un ajustement parfait

Coût total de possession exceptionnel Valeur (coût total de possession)

- Modèle flexible permettant des utilisations multiples. Les lunettes Uvex Seismic peuvent être portées avec des branches ou un bandeau (au choix, tous les deux inclus) et avec ou sans monture rembourrée, selon les conditions.
- Coussinets pour monture remplaçables, ignifuges, prolongeant la durée de vie des lunettes.
- Les revêtements Uvex® sont particulièrement efficaces dans les conditions extrêmes et assurent la durabilité des lunettes.

Options de revêtement de lentilles Uvex Seismic

Technologie de revêtement double Dura-streme®

Le revêtement antibuée Uvextreme® AF offre un rendement supérieur dans les conditions les plus rudes et reste intacte même après des nettoyages répétés. Ce revêtement adhère en permanence aux lentilles, ce qui l'aide à garder ses propriétés anti-égratignures, antistatiques et sa protection UV.

Uvextreme® AF

Le revêtement antibuée Uvextreme® AF offre un rendement supérieur dans les conditions les plus rudes et reste intacte même après des nettoyages répétés. Ce revêtement adhère en permanence aux lentilles, ce qui l'aide à garder ses propriétés anti-égratignures, antistatiques et sa protection UV.

Uvextra™ AF

Le revêtement Uvextra AF offre une excellente et durable propriété antibuée pour aider à garder les lentilles transparentes.

Revêtement dur anti-égratignures

Notre revêtement dur anti-égratignures assure une protection durable contre les éraflures, les égratignures et divers produits chimiques.

*Test comparatif de durée de vie des lentilles effectué à l'aide de la méthode d'essai d'abrasion Bayer; les résultats peuvent varier selon l'environnement et l'application.

Verres grossissants Uvex Seismic

Les lunettes hermétiques Uvex Seismic sont également offertes en forces dioptriques +1,5, +2,0 et +2,5 pour les travailleurs qui ont besoin de verres grossissants pour la lecture, l'inspection ou toute autre tâche de précision. Le modèle couvrant offre un champ de vision exceptionnel et le positionnement précis des verres grossissants permet une vision sans distorsion.

Tableau dioptrique

Tenir le tableau à 14 pouces du visage pour établir la force dioptrique	Dioptrie
Si cette ligne est difficile à lire, choisir	+1.5
Si cette ligne est difficile à lire, choisir	+2.0
Si cette ligne est difficile à lire, choisir	+2.5

Uvex Seismic®

FAMILLE DE LUNETTES HERMÉTIQUES



Les lunettes Uvex Seismic comprennent les branches, un bandeau et des coussinets pour la monture.

Toutes les lunettes Uvex® offrent une protection à 99,9 % contre les rayons ultraviolets.



Transparent — Idéal pour la plupart des travaux à l'intérieur



Expresso — Minimise le rayonnement solaire intense et la réflexion



Ambre — Idéal pour les applications en condition de faible éclairage où un contraste plus élevé est nécessaire



SCT-Reflet 50 — Revêtement miroir léger idéal pour des conditions d'éclairage variables



SCT-Gris — Minimise la réflexion à l'extérieur et offre la reconnaissance des couleurs réelles



SCT-Faible IR — Lorsqu'une protection périphérique contre le rayonnement infrarouge (IR) est nécessaire

INFORMATION POUR LES COMMANDES

INFORMATION POUR LES COMMANDES

NUMÉRO D'ARTICLE	COULEUR DE LA MONTURE	TEINTE DES LENTILLES	REVÊTEMENT DE LENTILLES	CODE CUP
S0600	Noir	Transparent	Revêtement dur	603390125225
S0600X	Noir	Transparent	Uvextra AF	603390125232
S0600D	Noir	Transparent	Dura-streme	603390125331
S0601X	Noir	Expresso	Uvextra AF	603390125249
S0602X	Noir	Amber	Uvextra AF	603390125256
S0604X	Noir	SCT-Reflet 50	Uvextra AF	603390125263
S0605X	Noir	SCT-Gris	Uvextreme AF	603390128660
S0609X	Noir	SCT-Faible IR	Uvextreme AF	603390128653
S0620	Bleu métallique	Transparent	Revêtement dur	603390125270
S0620X	Bleu métallique	Transparent	Uvextra AF	603390125287
S0622X	Bleu métallique	Ambre	Uvextra AF	603390125294
S0624X	Bleu métallique	SCT-Reflet 50	Uvextra AF	603390125300

LUNETTES - VERRES GROSSISSANTS

NUMÉRO D'ARTICLE	COULEUR DE LA MONTURE	TEINTE DES LENTILLES/ GROSSISSANT	REVÊTEMENT DE LENTILLES	CODE CUP
S0661X	Noir	Transparent / +1.5	Uvextra AF	603390128455
S0662X	Noir	Transparent / +2.0	Uvextra AF	603390128462
S0663X	Noir	Transparent / +2.5	Uvextra AF	603390128479

ACCESSOIRES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	CODE CUP
S6249	Bandeau de remplacement (ignifuge)	603390125317
S6250	Coussinets de remplacement pour monture (ignifuges)	603390125324

Information sur l'emballage (Lunettes)

Boîte ind., 10/boîte, 200/carton

Poids de la boîte : 17,24 kg

Dimensions de la boîte : 73,66 cm x

38,10 cm x 60,96 cm

UVEEX™
by Honeywell

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC

Honeywell Safety Products

900 Douglas Pike

Smithfield, RI 02917-1874

(800) 430-5490

www.uvex.us